


SEL Grid Configurator

Программное обеспечение



Быстрое и уверенное создание, изменение и развертывание настроек для устройств SEL

- Редактор в стиле электронных таблиц для настройки одного устройства или большой группы устройств обеспечивает эффективную и точную работу.
- Функция просмотра и мгновенного обновления основных функций устройства экономит время.
- Возможность отправки настроек сразу на все сетевые устройства снижает количество ошибок во время настройки.



Обзор продукции


SEL Grid Configurator — это бесплатно распространяемый программный инструмент для инженеров и техников, позволяющий быстро и уверенно создавать, управлять и разворачивать настройки для устройств системы электропитания SEL. Это программный инструмент конфигурации SEL нового поколения с современным пользовательским интерфейсом.

Среди функциональных возможностей Grid Configurator:

- Редактор в стиле электронных таблиц
- Удобная визуализация защиты
- Комплексная отчетность
- Пользовательские фильтры
- Управление настройками нескольких устройств


В совокупности эти функции обеспечивают легкую и эффективную процедуру настройки.

Узнать, какие продукты SEL совместимы с Grid Configurator, можно на странице selinc.com/products/software/5037-supported-products.




Повышение эффективности

Редактор стилей электронных таблиц ускоряет поиск, редактирование и управление настройками. Редактор также позволяет импортировать настройки, созданные во внешних расчетных инструментах.



Удобство получения информации

Нужные отчеты ИЭУ можно быстро найти среди отчетов с других устройств и загрузить на ноутбук одним щелчком мыши.



Экономия времени

Разворачивайте настройки на нескольких устройствах одновременно, без переключения кабелей с одного устройства на другое.

Технические характеристики SEL Grid Configurator

Минимальные системные требования

| | |
|-----------------------------|---|
| Операционная система | Microsoft Windows 10 (64-разрядная), Microsoft Windows Server 2016 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------|-------|
| Процессор | 1 ГГц |
|------------------|-------|

| | |
|------------|------|
| RAM | 2 ГБ |
|------------|------|

| | |
|------------------------------|------|
| Дисковое пространство | 1 ГБ |
|------------------------------|------|

| | |
|--------------------------|-------------|
| Разрешение экрана | 1280 × 1024 |
|--------------------------|-------------|

| | |
|--|--------------------------------|
| Необходимое стороннее программное обеспечение | Microsoft .NET Framework 4.7.2 |
|--|--------------------------------|